

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3RQ2000-1CW01. morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 3 contatti CO con doratura dura ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V morsetti a vite



Figura simile

Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Morsetti d'interfaccia a relè in custodia industriale
Designazione del tipo di prodotto	3RS18
Dati tecnici generali	
Grado di protezione IP	IP20
Comportamento di commutazione	monostabile
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	24 ... 240 V
• a 60 Hz	24 ... 240 V
Tensione di alimentazione di comando 1	
• con DC	24 ... 240 V
Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No

Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	3

Circuito elettrico principale

Tipo di tensione	AC/DC
------------------	-------

Uscite

Caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15	
• con 250 V a 50/60 Hz	3 A
Caricabilità in corrente del relè di uscita con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A

Connessioni /Morsetti

Esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
---------------------------------------	---------------------

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
Altezza	102 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	91 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)


www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1HW01>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1HW01>



Ultima modifica:

04/09/2019