

Cartuccia fusibile SITOR, con filetto interno bilaterale, In: 710 A, aR, Un AC: 900 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale



| Versione | |
|--|------------------------------------|
| Marca del prodotto | SETRON |
| Denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile SITOR |
| Esecuzione del prodotto | con filetto interno bilaterale |
| Esecuzione dell'indicatore di fusione | Segnalatore frontale |
| Esecuzione della cartuccia fusibile | Fusibili per applicazioni speciali |
| Dati tecnici generali | |
| Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1 | altro |
| Classe di impiego della cartuccia fusibile | aR |
| Fattore di carico variabile (WL) | 0,9 |
| Tensione di alimentazione | |
| Tipo di tensione | AC/DC |
| Corrente / con AC / valore nominale | 710 A |
| Tensione di alimentazione | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale • con DC | 900 V 440 V |
| Capacità di commutazione | |

| | |
|--|---|
| Potere di interruzione corrente | |
| <ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60947-2 / valore nominale | 100 kA |
| Dissipazione | |
| Potenza dissipata [W] | 150 W |
| Potenza dissipata [W] | 150 W |
| <ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo max. | 150 W |
| Dettagli | |
| Descrizione del prodotto | Nessuna inconfondibilità |
| Progettazione meccanica | |
| Posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente | -20 ... +50 °C |
| Categoria ambientale | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa |
| Certificati | |
| Codice di riferimento | |
| <ul style="list-style-type: none"> secondo EN 61346-2 secondo IEC 81346-2:2009 | F F |
| other | |

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NE6437-7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE6437-7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE6437-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



