



NH-Sicherungsunterteil Gr. 4, 1-polig 1250A, 690V Flachanschluss

Ausführung			
Produkt-Markename	SETRON		
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem		
Ausführung des Gewindes / der Anschlussschraube	M12		
Ausführung des Produkts	NH-Unterteil		
Allgemeine technische Daten			
Polzahl	1		
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	NH4		
Gebrauchskategorie	ohne		
Versorgungsspannung			
Versorgungsspannung			
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert • bei DC 	690 V 440 V		
Strom			
Betriebsstrom			
<ul style="list-style-type: none"> • bei 35 °C / Bemessungswert • bei 40 °C / Bemessungswert • bei 45 °C / Bemessungswert • bei 50 °C / Bemessungswert • bei 55 °C / Bemessungswert • bei 60 °C / Bemessungswert • bei 65 °C / Bemessungswert • bei 70 °C / Bemessungswert • bei AC / Bemessungswert 	1 175 A 1 150 A 1 113 A 1 075 A 1 038 A 1 013 A 963 A 925 A 1 250 A		
Produktdetails			
Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Nein		
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)			
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert • bei DC / Bemessungswert 	120 kA 25 kA		
Anschlüsse			
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	65 N·m		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	mit Flachanschluß		
<ul style="list-style-type: none"> • für Hauptstromkreis 	Flachanschluss		
Mechanischer Aufbau			
Befestigungsart	Festeinbau		
Befestigungsart / Reitermontage	Nein		
Nettogewicht	3 107 g		
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Umweltbestätigung](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH3530>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH3530>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH3530

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Baugröße	Typ	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	Ø I
4	3NH3 530	36	30	95	141	25	13

Hinweis: Diese NH-Unterteile werden ohne Trennwände montiert. Es muss ein Mindestabstand von $a = 25$ mm eingehalten werden.



