

Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 14x 51, fino a 50 A, AC 690 V



| Versione | |
|--|--|
| Denominazione del prodotto | Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR |
| dell'elemento di comando | altro |
| Dati tecnici generali | |
| Numero di poli | 3 |
| Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | altro |
| Categoria di impiego | secondo IEC 60947-3; AC 22B/50 A/400 V; AC22B/20 A/690 V |
| Grandezza della cartuccia fusibile | 14 x 51 mm |
| Tensione di impiego | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale / max. • con DC / valore nominale / max. | 690 V 800 V |
| Classe di protezione | |
| Grado di protezione IP / lato frontale | altro |
| Elettricità | |
| Corrente permanente / valore nominale | 50 A |
| Opportunità | |
| Idoneità all'impiego | |

| | |
|------------------------------------|----|
| • Interruttore principale | No |
| • sezionatore sottocarico | Sì |
| • Interruttore di OFF DI EMERGENZA | No |
| • Interruttore di sicurezza | Sì |

Funzione del prodotto

| | |
|---|----|
| Funzione del prodotto / monitoraggio fusibili | No |
|---|----|

Cortocircuito

| | |
|--|--------|
| Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / valore nominale | 100 kA |
|--|--------|

Conessioni

| | |
|---|----------------------------|
| Sezione di conduttore collegabile | |
| • filo rigido | 1,5 ... 35 mm ² |
| • multifilare | 1,5 ... 35 mm ² |
| Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale | morsetti a vite |

Progettazione meccanica

| | |
|------------------------------|---------|
| Altezza | 69 mm |
| Profondità | 95,5 mm |
| Tipo di fissaggio | |
| • Montaggio su base di fondo | No |
| • Montaggio frontale | Sì |
| • montaggio su sbarre | No |
| Peso netto | 318,8 g |

Certificati

| | |
|----------------------------|---|
| Codice di riferimento | |
| • secondo EN 61346-2 | F |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



CSA



UL



RU

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1493>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1493>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1493

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



