

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 80 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale
Esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH1
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3ND
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	80 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	

Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60947-2 / valore nominale 	120 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	4,9 W
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	4,9 W

Elettricit 

corrente nominale In / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	76 A
--	------

Progettazione meccanica

Larghezza	
<ul style="list-style-type: none"> della custodia 	30 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto	862 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-5 ... +40 �C
<ul style="list-style-type: none"> durante l'immagazzinaggio 	Umidit� relativa 90% a 20 �C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con...it� relativa

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> secondo EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 81346-2:2009 	F

Declaration of Conformity	Test Certificates
----------------------------------	--------------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ND2124>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ND2124>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2124

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

