

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V



Ausführung		
Produkt-Markename	MINIZED	
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter mit Sicherungen	
Allgemeine technische Daten		
Polzahl	4	
Polzahl / Anmerkung	3P+N	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D02	
Überspannungskategorie	4	
Spannung		
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	9 W	
Strom		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	63 A	
Produktdetails		
Produkteigenschaft / plombierbar	Ja	
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss		
• minimal	2,5 N·m	
• maximal	3 N·m	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	70 mm	
Breite	108 mm	
Tiefe	90 mm	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht	
Nettogewicht	576 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7163>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7163>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7163

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





