

**Industrial Ethernet  
IE-BHD-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BHD-V04P
Nr.Cat.	<a href="#">2027660000</a>
Versione	Flangia per apparecchio, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4050118406061
CPZ	200 Pezzo

**Foglio dati**

**Industrial Ethernet  
IE-BHD-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Spessore della parete, max.	3,5 mm	Peso netto	0,01 g
-----------------------------	--------	------------	--------

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

**Dati generali**

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	altro
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Materiale delle guarnizioni	NBR		

**Norme**

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 4	N&deg; Certificato (cULus)	E471884
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-02

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**


Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentazione utente	<a href="#">Mounting_instruction_2027660000-IE-BHD-V04P.pdf</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Industrial Ethernet  
IE-BHD-V04P**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Disegni**

**Disegno**



**Sezione di montaggio**



max. Paneldicke: 3,5mm  
 max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein  
 M2.5 threads mustn't go through the panel