

combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, a 2 poli, C, 6 A compatto (1UM)



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Esecuzione del prodotto	Apparecchio compatto
Dati tecnici generali	
Numero di poli	2
Numero di poli / Nota	1P+N
Grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso / secondo DIN 43880	1
Protezione da contatto contro la folgorazione / secondo EN 50274	sicurezza a prova di dito e di dorso della mano
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Funzione di commutazione / Ritardo di breve durata	No
Categoria di sovratensione	III
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	6 A
Tensione di alimentazione	230 V
• con AC / valore nominale	

Frequenza della tensione di alimentazione	
• valore nominale	50Hz
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20, con dispo...ri collegati
Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	0,45 W
Elettricità	
• Corrente di intervento	50 ... 500
• Corrente di intervento	1 ... 6
Dettagli	
Caratteristica del prodotto	
• senza alogeni	Sì
• senza silicone	Sì
Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Sì
Conessioni	
• Sezione di conduttore collegabile	
— filo rigido	0,75 ... 16 mm ²
— multifilare	0,75 ... 16 mm ²
• Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	0,75 ... 10 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	1,2 ... 2 N·m
Posizione / del cavo di rete	qualunque
Progettazione meccanica	
Altezza	90 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	68,5 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	1
Tipo di fissaggio	Guida DIN (REG)
Posizione di montaggio	a piacere
Peso netto	150 g
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	
• durante l'immagazzinaggio	-25 ... +45 °C
	-40 ... +75 °C
Certificati	



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5SV6016-7KK06>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SV6016-7KK06>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SV6016-7KK06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







