



SETRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, Modbus RTU/ASCII + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss

| Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | 7KT PAC1600 |
| Produktqualität / geeicht | Ja |
| Art der Messwerterfassung / Lastgang | Nein |
| Art des Signals | S0 |
| Ausführung des Elektrizitätszählers | elektronisch |
| Ausführung des Impulsausgangs | elektrisch |
| Allgemeine technische Daten | |
| energiebezogene Impulsanzahl | |
| • minimal | 1 1/kVAh |
| • maximal | 100 1/kVAh |
| Form des Stromnetzwerks | Dreileiter/Vierleiter |
| Versorgungsspannung | |
| Betriebsspannung | |
| • zwischen L und L / minimal | 323 V |
| • zwischen L und L / maximal | 456 V |
| • zwischen N und L / minimal | 187 V |
| • zwischen N und L / maximal | 264 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP40 |
| Strom | |
| Stromartausführung des Elektrizitätszählers | Direktmessung |
| Tarifausführung des Elektrizitätszählers | Zweitarif |
| Energieartausführung des Elektrizitätszählers | Wirk- und Blindleistung |
| kurzzeitiger Überlaststrom | 63 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsfrequenz / Bemessungswert | |
| • minimal | 45 Hz |
| • maximal | 65 Hz |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 63 A |
| Eignung | |
| Eignung zur Verwendung | Bezug/Lieferung |
| Produktfunktion | |
| Produktfunktion | |
| • Rücklaufsperr | Ja |
| • Sperrcode | Ja |
| Anzeige und Bedienung | |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Ausführung der Anzeige | digital | |
| Anzahl | | |
| Anzahl der darstellbaren Zeichen | 10 | |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 4 | |
| Befestigungsart | Hutschienengerät | |
| Nettogewicht | 151 g | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1652>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1652>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1652

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





