



- Collocare la webcam nella posizione desiderata sul monitor.
- La webcam si fissa facilmente con la clip di fissaggio flessibile (4).

I Istruzioni per l'uso

Webcam Full HD RF-WC 1080P1

N° 1899867

Utilizzo conforme

La webcam viene utilizzata per acquisire immagini e video in qualità HD e per l'inoltro a un computer per la visualizzazione e possibilmente un'ulteriore elaborazione. Viene collegata a una porta USB 2.0 di un computer.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Webcam
- Istruzioni d'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose/persona. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere fuori servizio il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Elementi di controllo



- 1 LED di funzionamento
- 2 Obiettivo della telecamera
- 3 Apertura per microfono
- 4 Clip di fissaggio flessibile

Messa in funzione

a) Funzione Plug and Play

- Collegare il dispositivo a una porta USB (USB 2.0) del computer.
- Windows® avvia automaticamente l'installazione dei driver richiesti. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- In caso di problemi, consultare la documentazione del computer.

b) Funzionamento

- Il LED di alimentazione (1) si illumina non appena la webcam entra in funzione.
- Avviare l'applicazione webcam con cui si vuole lavorare con il computer connesso. Per i sistemi Mac, utilizzare le applicazioni PhotoBooth o FaceTime.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
- Non pulire il prodotto immergendolo in acqua.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto. Prestare attenzione a non graffiare l'obiettivo (2).
- Mantenere l'apertura del microfono (3) libera da sporcizia e residui.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentazione..... | Tramite USB2.0 |
| Corrente d'esercizio..... | max. 200 mA |
| Angolo di rilevamento..... | 65° (orizzontale) |
| Orientamento telecamera..... | stabile |
| Frequenza di aggiornamento..... | 30 fps |
| Risoluzione video..... | max. 1920 x 1080 |
| Sensore d'immagine..... | 1/2,7" CMOS |
| Collegamento..... | USB2.0 |
| Lunghezza cavo USB..... | 200 (±3 cm) |
| Requisiti di sistema..... | PC IBM, PC o laptop compatibile con porta USB, CPU Pentium 1G o superiore, oltre 500 MB di spazio libero su disco fisso, RAM 256 MB, DirectX 9.0 VGA. Per la registrazione video HD 1080P Intel Core™ 2Duo a 2,4 GHz, 2 GB di RAM, 1 GB di spazio libero su disco |
| Microfono..... | Integrato |
| Sistemi operativi supportati..... | a partire da Windows XP®, a partire da Mac OS X 10.5, DirectX 9.0 VGA |
| Condizioni d'esercizio..... | Da 0 a +40 °C, 5 – 80 % umidità relativa (senza condensa) |
| Condizioni di immagazzinamento..... | Da -20 a +70 °C, 5 – 85 % umidità relativa (senza condensa) |
| Dimensioni (L x A x P)..... | 104 x 47 x 36 mm |
| Peso..... | 103 g |