

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A6 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Abbildung ähnlich

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DOHA KTB A6 S2 R
Nr.Cat.	1252780000
Versione	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
GTIN (EAN)	4050118045512
CPZ	1 Pezzo

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A6 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	130 mm	Larghezza (pollici)	5,118 inch
Posizione verticale	110 mm	Altezza (pollici)	4,331 inch
Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Altezza di fissaggio	73 mm	Peso	570 g
Peso netto	170 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Superficie	specchio lucidato	Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio

Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	73 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Spessore materiale	1 mm	Superficie	specchio lucidato

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP