


Elementi di collegamento H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H35,0/30 DS RT
Nr.Cat.	1418020000
Versione	Terminali, isolato, 19 mm, 16 mm, rosso
GTIN (EAN)	4050118221466
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Peso netto	1,856 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	DIN	Diametro del collare (D2)	12,7 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	L1 in mm	30 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm	Lunghezza di spellatura	19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**Dati ingegneristici [EPLAN](#)

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H35,0/30 DS RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

