

**Spine piatte
KSN/-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-50
Nr.Cat.	1492820000
Versione	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769
CPZ	50 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte KSN/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso	1,88 g	Peso netto	18,64 g
------	--------	------------	---------

Giunti

Diametro interno codolo (d1)	9,5 mm	Dimensioni pin/connettore	3,7 x 9,5 mm
Isolamento	non presente	Lunghezza 1 (l1)	45,7 mm
Lunghezza 2 (l2)	21 mm	Lunghezza codolo (a)	19 mm
Sezione di collegamento cavo	50 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	50 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte
KSN/-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni