

**Spine piatte
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori
una qualità uniforme del collegamento elettrico
nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-240
Nr.Cat.	1498730000
Versione	Spine piatte,240 mm ² ,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044
CPZ	15 Pezzo

**Spine piatte
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso	23,2 g	Peso netto	232 g
------	--------	------------	-------

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	29 mm	Diametro interno codolo (d1)	21,5 mm
Isolamento	non presente	Lunghezza 2 (l2)	7 mm
Lunghezza collegamento (l)	90 mm	Numero d'identificazione Cu	28 K
Sezione di collegamento cavo	240 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	240 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Foglio dati**Spine piatte
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni