

**SwitchMark
SM 27/18 K MC NE GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basic o MC-Mobilo è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 K MC NE GN
Nr.Cat.	2420210000
Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, verde
GTIN (EAN)	4050118428766
CPZ	80 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

**SwitchMark
SM 27/18 K MC NE GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Peso netto	1,35 g		

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colori	verde	Larghezza	27 mm
Materiale	poliammide 66	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------

**SwitchMark
SM 27/18 K MC NE GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

