

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)**  
**KEBI FS 404022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Da anni il nome Klippon® è sinonimo di competenza e qualità nella produzione di custodie.

La serie di custodie industriali Klippon® EBi è progettata per le applicazioni di tutti i giorni e protegge l'affidabilità dei vostri componenti se usata in condizioni ambientali moderate.

Con il crescente aumento di richieste di soluzioni di applicazioni individuali, la serie Klippon® EBi, con suo alto grado di protezione e l'elevata resistenza agli urti, è adatta a soddisfare qualsiasi esigenza.

Il nostro prodotto standard è la Klippon® EBi QL, dotata di porta con cerniera e chiusura a doppia mappa.

È disponibile inoltre una variante con vite di montaggio, ma viene prodotta solo su richiesta e necessita di una quantità ordinata minima. Sempre su richiesta sono disponibili le omologazioni DNV GL e cULus.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KEBI FS 404022 S2B1
Nr.Cat.	<a href="#">2471070000</a>
Versione	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 400 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 220 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), spazzolato, argento
GTIN (EAN)	4050118591163
CPZ	1 Pezzo

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 404022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso

Larghezza	400 mm	Larghezza (pollici)	15,748 inch
Posizione verticale	400 mm	Altezza (pollici)	15,748 inch
Profondità	220 mm	Profondità (pollici)	8,661 inch
Larghezza di fissaggio	350 mm	Altezza di fissaggio	350 mm
Spessore della parete, max.	2 mm	Spessore della parete, min.	2 mm
Peso netto	9.400.000 g	Diametro	9 mm

#### PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Impianti portuali, Settore meccanico, Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Industria degli imballaggi, Processo industriale	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm
Istruzioni di montaggio	Angolo di montaggio saldato, Piastra di montaggio	Materiale di tenuta del coperchio	PUR espanso
Materiale di tenuta della piastra a flangia	EPDM	Montaggio della piastra a flangia	Viti Torx M5 in acciaio inox TX20
Norme	DIN EN 62208, IEC 60529	Piastre flangiate	sotto
Spessore del materiale del coperchio	1,5 mm	Spessore del materiale della custodia	1,5 mm
Spessore del materiale della flangia	1,5 mm	Spessore materiale	1,5 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)	Materiale delle guarnizioni	PUR espanso, EPDM
Superficie	spazzolato	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio, max.	85 °C	Resistenza agli urti	10.00 J
Grado di protezione	IP66	Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio, Installazione attraverso la parete posteriore custodia
Allegato coperchio	M6 torx stainless steel screws with slot, Coperchio asportabile + viti M6	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

#### Messa a terra della custodia

Messa a terra, custodia, coperchio	Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.	Messa a terra, custodia, esterna	Rivetto con linguetta di messa a terra M6
Messa a terra, custodia, interna	Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.		

#### Numeri certificati custodia

N&deg; Certificato (cULus) E256877

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

#### Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto Quantità minima ordinabile (50 pezzi)

Data di creazione 12 giugno 2019 12.15.50 CEST

**Foglio dati**

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)**  
**KEBI FS 404022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)  
KEBI FS 404022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Disegno quotato**