

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE FR 10/6 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il telaio, realizzato a partire da un singolo pezzo, è rapido e facile da equipaggiare ed è fatto in plastica rinforzata in fibra di vetro, che assicura stabilità dimensionale. La guarnizione prigioniera in schiuma assicura una sigillatura efficace IP66 in conformità alla norma DIN EN 60529, anche su superfici verniciate e ruvide.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE FR 10/6 BK
Nr.Cat.	2583480000
Versione	Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 19.6 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616873
CPZ	1 Pezzo

Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE FR 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	106 mm	Lunghezza (pollici)	4,173 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Posizione verticale	19,6 mm	Altezza (pollici)	0,772 inch
Altezza minima	19,6 mm	Profondità	19,6 mm
Profondità (pollici)	0,772 inch	Larghezza di fissaggio	32 mm
Altezza di fissaggio	83 mm	Peso netto	0,07 g
Diametro	5,5 mm		

Informazioni generali

Coppia di serraggio	3 Nm	Larghezza apertura	46 mm
Lunghezza apertura	68,5 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Guarnizione	6 guarnizioni piccole oppure 1 guarnizione grande e 2 guarnizioni piccole	Alogeni	No
Silicone	No	Guarnizione	TPE
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	CabTite Installation Instructions

Cabtite (sistema di inserimento cavi) CABTITE FR 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

