

## ESG ESG 9/26 SCM ECO MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Con i cartellini Weidmüller per la siglatura di apparecchi l'utilizzatore adempie all'obbligo dell'identificazione dei dispositivi.

Gli utilizzatori possono realizzare personalmente le siglature con il software adatto e con sistemi di stampa compatibili.

ESG è il cartellino di siglatura collaudato e testato nel formato MultiCard. Il risultato è una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

ESG 9/26 SCM ECO MC... per la siglatura di zoccoli portarelè D-SERIES DRM:

- Cartellini di siglatura MultiCard adesivi
- A seconda dello zoccolo portarelè, possono essere incollati anche su tutti e 4 i livelli
- Ulteriore opzione per incollare il cartellino di siglatura sulla clip di fissaggio in plastica: SCM CLIP P
- Stampabili con PrintJet

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/26 SCM ECO MC SDR
Nr.Cat.	<a href="#">152580000</a>
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: su richiesta cliente
GTIN (EAN)	4050118331875
CPZ	80 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">132438000</a>

## ESG ESG 9/26 SCM ECO MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	0,963 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40... 100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		

### Dati generali

Materiale	PA 66	Colori	su richiesta cliente
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

### Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
---------------------	------------------------------

**Foglio dati**

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM ECO MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

