

FAD
FAD BLK1 HE20 16I M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gli adattatori frontali per la migrazione sono collegati al vecchio PLC e, per mezzo di un nuovo cavo preconfezionato, a quello nuovo. Alcuni adattatori presentano 2 connettori per la ridondanza.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FAD BLK1 HE20 16I M
Nr.Cat.	1985940000
GTIN (EAN)	4050118370881
CPZ	1 Pezzo

FAD
FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	218 mm	Lunghezza (pollici)	8,583 inch
Larghezza	53,6 mm	Larghezza (pollici)	2,11 inch
Posizione verticale	36,4 mm	Altezza (pollici)	1,433 inch
Peso netto	205 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-25...50 °C	Temperatura di magazzino	-40...60 °C

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo)	Connettori a norma IEC 60603-13 / DIN 41651 20p
---------------------------	---

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	Connettori a norma IEC 60603-13 / DIN 41651 20p
---------------------------	---

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	30 V AC / 60 V DC	Corrente max. per canale	1 A
Corrente max. per Byte	2 A	Corrente nominale totale	3 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 50 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Controllo rigidità dielettrica	0,35 kVAC	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002780	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-22-92		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsDati ingegneristici [EPLAN](#)

FAD FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

