



Switch HDMI 1.4 10.2G bidirezionale

Cod.Art.: 38036

Descrizione

- Connessione di due sorgenti a un monitor
- Connessione di una sorgente a due monitor per visualizzare il segnale su uno o l'altro display
- Supporta risoluzioni fino a 4K@30hz 4:4:4 8bit
- Non necessita di un alimentatore esterno
- 2 anni di garanzia

Questo commutatore HDMI bidirezionale consente di commutare tra due sorgenti HDMI connesse ad un monitor o proiettore 4K Ultra HD premendo il tasto sull'unità. In alternativa è possibile connegare una sorgente a due monitor o proiettori e commutare per selezionare su quale uscita visualizzare il segnale. Grazie al design compatto può essere posizionato liberamente in modo da poter accedere comodamente.

Questo switch è la soluzione ideale per collegare più sorgenti HDMI come lettori Blu-Ray, ricevitori satellitari e media player, aumentando il numero di porte HDMI a disposizione. Oppure può essere usato per selezionare su quale monitor visualizzare la sorgente collegata.

Supporta risoluzioni fino a 4K@30Hz 4:4:4 per contenuti ad alta definizione, perfetto per piccole installazioni AV domestiche.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit

- Supporto HDCP: Passante
- Supporto Audio: Passante
- Porte Audio separate: -
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: Passante
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: HDMI Tipo A (Femmina) - bidirezionale
- Uscite: 2 x HDMI Tipo A (Femmina) - bidirezionali
- Controllo: -
- Alimentatore: Alimentato dai dispositivi HDMI

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 50x52x20mm (1.97x2.05x0.79in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.073kg (0.16lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 65°C (32°F - 149°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 90°C (32°F - 194°F)
- Tasso di umidità: 5 - 30% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 75x30x65mm (2.95x1.18x2.56in)
- Peso complessivo: 0.08kg (0.18lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- Switch HDMI bidirezionale
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38036
- EAN: 4002888380362

