



Converter USB 3.1 Tipo C a HDMI 4K60 con Power Delivery

Cod.Art.: 43178

Descrizione

- Aggiunge una porta HDMI e USB Tipo C per alimentazione ad un computer
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 4096x2160@60Hz 8Bit RGB
- La porta USB 3.1 deve supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode
- Supporto power delivery sulla porta Tipo C fino a 60W
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.1 Tipo C consente di collegare schermi con porta HDMI 4K 60Hz ad un Macbook, ultrabook o notebook dotato di porta USB 3.1 Tipo C con supporto DisplayPort Alternate Mode. La porta USB Power Delivery fino a 60W supporta la connessione di alimentatori di notebook o ultrabook con connettore USB Tipo C per poter utilizzare il convertitore e nello stesso tempo ricaricare il dispositivo.

Supporta risoluzioni 4K UHD a 60Hz per visualizzare contenuti video di qualità superiore ed estremamente definiti. L'installazione è facile e veloce, non necessita di driver e il design reversibile del connettore Tipo C consente di inserirlo in qualsiasi verso. Perfetto sia per uso professionale sia per utenti finali.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C a HDMI
- Standard interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 4096x2160@60Hz 8bit RGB
- Risoluzione massima in uscita: 4096x2160@60Hz 8bit RGB
- Chipset: PS176, VL100, RTD2168
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e supporto DisplayPort Alternate Mode

- Power Delivery: PD 2.0 fino a 60W (20V 3A)
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x HDMI (Femmina)
- Alimentatore: -

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 33x50x12mm (1.3x1.97x0.47in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 150mm (5.91in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.02kg (0.04lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 165x80x25mm (6.5x3.15x0.98in)
- Peso complessivo: 0.06kg (0.13lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Converter USB 3.1 Tipo C a HDMI con Power Delivery
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43178
- EAN: 4002888431781