



Converter USB 3.1 Tipo C a DVI con Power Delivery

Cod.Art.: 43195

Descrizione

- Aggiunge una porta DVI-D e USB Tipo C per alimentazione ad un computer
- Supporta risoluzioni DVI Single Link fino a 1920x1200
- La porta USB 3.1 deve supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode
- Supporto power delivery sulla porta Tipo C fino a 60W
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.1 Tipo C consente di collegare schermi con porta DVI ad un Macbook, ultrabook o notebook dotato di porta USB 3.1 Tipo C con supporto DisplayPort Alternate Mode. La porta USB Power Delivery fino a 60W supporta la connessione di alimentatori di notebook o ultrabook con connettore USB Tipo C per poter utilizzare il convertitore e nello stesso tempo ricaricare il dispositivo.

L'installazione è facile e veloce, non necessita di driver e il design reversibile del connettore Tipo C consente di inserirlo in qualsiasi verso. Perfetto sia per uso professionale sia per utenti finali.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C a DVI
- Standard interfacce: DVI-D (Single Link)
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 1920x1080@60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 1920x1080@60Hz
- Chipset: NXP (PS171, QFN-56), LN6206P332M, SOT23
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e supporto DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: PD 2.0 fino a 60W (20V 3A)
- Supporto HDCP: -

- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x DVI-D (Femmina)
- Alimentatore: -

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 60x40x15mm (2.36.x1.57x0.59in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 170mm (6.69in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.029kg (0.06lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Peso complessivo: 0.03kg (0.08lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Converter USB 3.1 Tipo C a DVI con Power Delivery
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43195
- EAN: 4002888431958