

ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Con i cartellini Weidmüller per la siglatura di apparecchi l'utilizzatore adempie all'obbligo dell'identificazione dei dispositivi.

Gli utilizzatori possono realizzare personalmente le siglature con il software adatto e con sistemi di stampa compatibili.

ESG è il cartellino di siglatura collaudato e testato nel formato MultiCard. Il risultato è una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

ESG 9/26 SCM ECO MC... per la siglatura di zoccoli portarelè D-SERIES DRM:

- Cartellini di siglatura MultiCard adesivi
- A seconda dello zoccolo portarelè, possono essere incollati anche su tutti e 4 i livelli
- Ulteriore opzione per incollare il cartellino di siglatura sulla clip di fissaggio in plastica: SCM CLIP P
- Stampabili con PrintJet

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Nr.Cat.	1520990000
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: giallo
GTIN (EAN)	4050118327861
CPZ	80 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

Foglio dati

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	0,952 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40... 100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		

Dati generali

Materiale	PA 66	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

