

**Spine piatte**  
**VEI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VEI/1,5-2,5                                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1491580000</a>                                              |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118300970                                                           |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                               |

**Spine piatte**  
**VEI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 0,88 g |
|------------|--------|

**Giunti**

|                                    |                     |                                    |                       |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Colore d'identificazione           | blu trasparente     | Diametro interno codolo (d1)       | 2,3 mm                |
| Diametro interno collare (d4)      | 6,4 mm              | Isolamento                         | Completamente isolato |
| Lunghezza 1 (l1)                   | 15,4 mm             | Lunghezza 2 (l2)                   | 8 mm <sup>2</sup>     |
| Materiale/plastica                 | PA                  | Sezione di collegamento cavo, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                    |                       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
|-------------------|--------------------------------------|

**Foglio dati****Spine piatte**  
**VEI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**