


ClipCard
CC 85/54 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Standard incluso: CC**

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- Poliestere a doppia laminazione
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC 85/54 MM GR VPE100
Nr.Cat.	2496760000
Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, grigio
GTIN (EAN)	4050118506464
CPZ	100 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

ClipCard
CC 85/54 MM GR VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	85 mm
Posizione verticale	54 mm
Profondità	0,1 mm
Peso netto	0,247 g

Larghezza (pollici)	3,346 inch
Altezza (pollici)	2,126 inch
Profondità (pollici)	0,004 inch

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40... 120 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Larghezza	85 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	100	Versione	autoadesivo, esente da alogeni

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------

ClipCard
CC 85/54 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

