

**Industrial Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cavi confezionati IE, PROFINET, con connettore di potenza a innesto Push-Pull conforme alle specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
Nr.Cat.	1403680100
Versione	Cavi di sistema, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 10 m
GTIN (EAN)	4050118205268
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Industrial Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	10 m	Lunghezza (pollici)	0,394 inch
Peso netto	1.406 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

Connettori a norma	Ai sensi della specifica PROFINET
--------------------	-----------------------------------

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	16 A	Tensione nominale	24 V
----------------------------	------	-------------------	------

Connettore maschio

Connettore a destra	PushPull Power	Connettore a sinistra	PushPull Power
---------------------	----------------	-----------------------	----------------

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo
--	-------------------

Struttura del cavo

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16	Sezione	5*1,5 mm ²
Isolamento	TPE	quantità di fili	5
Materiale rivestimento	PUR	Diametro guaina, max.	9 mm
Colore della guaina	Grigio (simile a RAL 7001)		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Industrial Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
