Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cavi confezionati IE, PROFINET, con connettore di potenza a innesto Push-Pull conforme alle specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Nr.Cat.	1350120010
Versione	Cavi di sistema, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
CPZ	1 Pezzo

Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	1 m	Lunghezza (pollici)	0,039 inch
Peso netto	306 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzinaggio	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma	Ai sensi della specifica PROFINET

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	16 A	Tensione nominale	24 V

Connettore maschio

Connettore a destra	PushPull Power	Connettore a sinistra	PushPull Power

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min., una sola volta	4 x diametro cavo

Struttura del cavo

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16	Sezione	5*1,5 mm²
Isolamento	PVC	quantità di fili	5
Materiale rivestimento	PVC	Diametro guaina, max.	8,1 mm
Colore della guaina	Grigio (simile a RAL 7001)		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN