

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Da anni il nome Klippon® è sinonimo di competenza e qualità nella produzione di custodie.

La serie di custodie industriali Klippon® EBi è progettata per le applicazioni di tutti i giorni e protegge l'affidabilità dei vostri componenti se usata in condizioni ambientali moderate.

Con il crescente aumento di richieste di soluzioni di applicazioni individuali, la serie Klippon® EBi, con suo alto grado di protezione e l'elevata resistenza agli urti, è adatta a soddisfare qualsiasi esigenza.

Il nostro prodotto standard è la Klippon® EBi QL, dotata di porta con cerniera e chiusura a doppia mappa.

È disponibile inoltre una variante con vite di montaggio, ma viene prodotta solo su richiesta e necessita di una quantità ordinata minima. Sempre su richiesta sono disponibili le omologazioni DNV GL e cULus.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KEBI QL 303015 S2B1
Nr.Cat.	2470810000
Versione	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 299.5 mm, Larghezza: 299.5 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), spazzolato, argento
GTIN (EAN)	4032248336098
CPZ	1 Pezzo

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	299,5 mm	Larghezza (pollici)	11,791 inch
Posizione verticale	299,5 mm	Altezza (pollici)	11,791 inch
Profondità	150 mm	Profondità (pollici)	5,905 inch
Larghezza di fissaggio	250 mm	Altezza di fissaggio	250 mm
Spessore della parete, max.	2 mm	Spessore della parete, min.	2 mm
Peso netto	5.483.000 g	Diametro	9 mm

PE70 Dati Generali

Angolo di apertura coperchio	125 °	Campi di applicazione	Impianti portuali, Settore meccanico, Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Industria degli imballaggi, Processo industriale
Istruzioni di montaggio	Angolo di montaggio saldato, Piastra di montaggio	Materiale di tenuta del coperchio	PUR espanso
Materiale di tenuta della piastra a flangia	EPDM	Montaggio della piastra a flangia	Viti Torx M5 in acciaio inox TX20
Norme	DIN EN 62208, IEC 60529	Piastre flangiate	sotto
Spessore del materiale del coperchio	1,25 mm	Spessore del materiale della custodia	1,25 mm
Spessore del materiale della flangia	1,25 mm	Spessore materiale	1,25 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)	Materiale delle guarnizioni	PUR espanso, EPDM
Superficie	spazzolato	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio, max.	85 °C	Resistenza agli urti	10.00 J
Grado di protezione	IP66	Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio, Installazione attraverso la parete posteriore custodia
Allegato coperchio	Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Messa a terra della custodia

Messa a terra, custodia, coperchio	Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.	Messa a terra, custodia, esterna	Rivetto con linguetta di messa a terra M6
Messa a terra, custodia, interna	Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.		

Numeri certificati custodia

N° Certificato (cULus) E243298

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Foglio dati

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici

[STEP](#)

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**