

**Industrial Ethernet  
IE-BHS-V14M-RJA-45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo, custodia vuota per RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BHS-V14M-RJA-45
Nr.Cat.	<a href="#">1296710000</a>
Versione	Custodia vuota, Flangia, angolata
GTIN (EAN)	4050118094831
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet  
IE-BHS-V14M-RJA-45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto	81,659 g
------------	----------

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dati generali**

Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale delle guarnizioni	EPDM	Tipo di montaggio	2 viti, M3 (non in dotazione)

**Norme**

N&deg; Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-02

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**


Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Industrial Ethernet**  
**IE-BHS-V14M-RJA-45**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Disegno quotato**



**Sezione di montaggio**

