

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2626 S2N H**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Abbildung ähnlich

**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB MOPL 2626 S2N H
Nr.Cat.	1257660000
Versione	Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione verticale: 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento
GTIN (EAN)	4050118049084
CPZ	1 Pezzo

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2626 S2N H**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	199 mm	Larghezza (pollici)	7,835 inch
Posizione verticale	205 mm	Altezza (pollici)	8,071 inch
Profondità	1,5 mm	Profondità (pollici)	0,059 inch
Peso netto	494 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)
Superficie	non trattato		

Dati generali Accessori

Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)	Spessore materiale	1,5 mm
Superficie	non trattato		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP