

**MetalliCard  
DKB CC 27/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.

Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | DKB CC 27/18                                          |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1341140000</a>                            |
| Versione              | MetalliCard, Strisce adesive, 27 x 18 mm, trasparente |
| GTIN (EAN)            | 4050118145625                                         |
| CPZ                   | 320 Pezzo                                             |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                            |

**MetalliCard  
DKB CC 27/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 18 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,709 inch |
| Posizione verticale | 27 mm   | Altezza (pollici)    | 1,063 inch |
| Profondità          | 0,01 mm | Profondità (pollici) | 0 inch     |
| Peso netto          | 0,19 g  |                      |            |

**Dati generali**

|           |                    |                                    |                         |
|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Adesivo   | Acilato modificato | Campo delle temperature di impiego | -40...160 °C            |
| Colori    | trasparente        | Industrie consigliate              | Energia, Processo       |
| Larghezza | 18 mm              | Materiale                          | Pellicola in poliestere |
| Versione  | autoadesivo        |                                    |                         |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a> |
|---------------------|-----------------------|

### MetalliCard DKB CC 27/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Esempio d'uso

