SwitchMark
SM 36/18-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basic o MC-Mobilo è possibile creare marcatori personalizzati.
• Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
• Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
• Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
• Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
• I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 36/18-30 K MC NE GR
Nr.Cat.	1428200000
Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 56 x 36 mm, grigio
GTIN (EAN)	4050118232608
CPZ	20 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

SwitchMark
SM 36/18-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1,417 inch
Posizione verticale	56 mm	Altezza (pollici)	2,205 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	3,51 g	Diametro	30 mm

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40…100 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8
Colori	grigio	Larghezza	36 mm
Materiale	poliammide 66	Versione	autoadesivo

Marcatori per apparecchi

Diametro	30 mm

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark
SM 36/18-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

