

THM
THM EL VIN 50 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM EL VIN 50 GE 30M
Nr.Cat.	1463820000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 50, giallo
GTIN (EAN)	4050118270006
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM EL VIN 50 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	278 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	giallo
Lunghezza	30.000 mm	Materiale	pellicola di vinile
Numero per rotolo	1	Processo di stampa	Trasferimento termico
Qtà/foglio	1	Versione	Infinito, autoadesivo

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------

THM
THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

