

## Klippon EBi (Essential Box industrial) KEBI-KTBI MF S2 SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Da anni il nome Klippon® è sinonimo di competenza e qualità nella produzione di custodie.

La serie di custodie industriali Klippon® EBi è progettata per le applicazioni di tutti i giorni e protegge l'affidabilità dei vostri componenti se usata in condizioni ambientali moderate.

Con il crescente aumento di richieste di soluzioni di applicazioni individuali, la serie Klippon® EBi, con suo alto grado di protezione e l'elevata resistenza agli urti, è adatta a soddisfare qualsiasi esigenza.

Il nostro prodotto standard è la Klippon® EBi QL, dotata di porta con cerniera e chiusura a doppia mappa.

È disponibile inoltre una variante con vite di montaggio, ma viene prodotta solo su richiesta e necessita di una quantità ordinata minima. Sempre su richiesta sono disponibili le omologazioni DNV GL e cULus.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KEBI-KTBI MF S2 SET
Nr.Cat.	<a href="#">1289180000</a>
Versione	Klippon EBi (Essential Box industrial), Piede di montaggio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 36 mm, Profondità: 10 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento
GTIN (EAN)	4050118080995
CPZ	1 Pezzo

**Klippon EBi (Essential Box industrial)  
KEBI-KTBI MF S2 SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Lunghezza	70 mm	Lunghezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1,417 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Peso netto	110 g	Diametro	11 mm

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PE70 Dati Generali**

Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)
Superficie	non trattato		

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC002625
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>