

Spine piatte
KQNG-M3,5/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M3,5/-1
Nr.Cat.	1493550000
Versione	Spine piatte,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303155
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte KQNG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso	0,05 g	Peso netto	0,48 g
------	--------	------------	--------

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	6 mm	Diametro interno codolo (d1)	1,6 mm
Diametro interno flangia (d2)	3,7 mm	Foro	C 3,5
Isolamento	non presente	Lunghezza codolo (a)	5 mm
Lunghezza collegamento (l)	11 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte**
KQNG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni