

Spine piatte
KWN-M4/-2,5 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M4/-2,5 90
Nr.Cat.	1495250000
Versione	Spine piatte, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304725
CPZ	100 Pezzo

Spine piatte
KWN-M4/-2,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso	0,18 g	Peso netto	1,8 g
------	--------	------------	-------

Dati tecnici

Versione	Serie Euro, 90°
----------	-----------------

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	4,4 mm	Diametro interno codolo (d1)	2,4 mm
Diametro interno flangia (d2)	4,3 mm	Foro	M 4
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	8,5 mm
Lunghezza codolo (a)	5,5 mm	Lunghezza collegamento (l)	9,2 mm
Sezione di collegamento cavo	2,5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Spine piatte
KWN-M4/-2,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni