

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)  
POK MOPL 0823 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come da figura

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta  
integrazione per ogni applicazione**

L'uniformità degli accessori di sistema per le custodie Klippon® POK consente di adattare facilmente la custodia alle esigenze specifiche di ogni applicazioni.

La serie comprende:

- Piastre di montaggio
- Piastre di messa a terra
- Piedini di montaggio

Il nostro servizio di equipaggiamento prevede la consegna della custodia già predisposta al collegamento e adatta a qualsiasi applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	POK MOPL 0823 MINI
Nr.Cat.	<a href="#">1534330000</a>
Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 219 mm, Larghezza: 34 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
GTIN (EAN)	4050118338126
CPZ	1 Pezzo

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)  
POK MOPL 0823 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1,339 inch
Posizione verticale	219 mm	Altezza (pollici)	8,622 inch
Profondità	1,5 mm	Profondità (pollici)	0,059 inch
Larghezza di fissaggio	209 mm	Peso netto	78 g

**PE70 Dati Generali**

Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Superficie	zincato		

**Dati generali Accessori**

Larghezza di fissaggio	209 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Spessore materiale	1,5 mm	Superficie	zincato

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

**Approvazioni**

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>