

KCMA-32-500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il convertitore di corrente tipo cavo viene impiegato principalmente nel retrofitting per evitare la suddivisione di conduttori primari.

- Grazie alle dimensioni e alla semplicità di utilizzo, il convertitore di corrente a cavo è particolarmente adatto all'uso nelle posizioni di difficile accesso o in presenza di spazi ridotti
- In combinazione con i morsetti di serraggio, il sistema a scatto consente persino il montaggio con una sola mano.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KCMA-32-500-5A-5VA-1
Nr.Cat.	2420740000
Versione	Corrente primaria: 500 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1
GTIN (EAN)	4050118428889
CPZ	1 Pezzo

KCMA-32-500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	59,2 mm	Larghezza (pollici)	2,331 inch
Posizione verticale	96,4 mm	Altezza (pollici)	3,795 inch
Profondità	90 mm	Profondità (pollici)	3,543 inch
Peso netto	290 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C	Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C

Dati tecnici

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Tensione d'esercizio $U_{max. max.}$	0,72 kV

Attributi elettrici

Carico	5 VA	Classe di precisione	1
Corrente primaria	500 A	Corrente secondaria max.	5 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Conduttore tondo	32,5 mm
------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Documentazione utente	instruction sheet german.pdf
-----------------------	--

KCMA-32-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni