


THM
THM MT30X 25.4/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 25.4/50.8 SI
Nr.Cat.	1378120000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 50.8 x 25.4 mm, argento
GTIN (EAN)	4050118179590
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 25.4/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	25,4 mm	Larghezza (pollici)	1 inch
Posizione verticale	50,8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	457 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40... 150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	argento
Larghezza	25,4 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	2.000	Processo di stampa	Trasferimento termico
Versione	autoadesivo, esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM MT30X 25.4/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

