

**Spine piatte  
VRSTI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Connettori tondi isolati in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VRSTI/1,5-2,5
Nr.Cat.	<a href="#">1492050000</a>
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301861
CPZ	100 Pezzo

## Foglio dati

### Spine piatte VRSTI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso	0,11 g	Peso netto	1,08 g
------	--------	------------	--------

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Giunti

Colore d'identificazione	blu	Isolamento	presente
Lunghezza 1 (I1)	21,2 mm	Lunghezza 2 (I2)	8,5 mm <sup>2</sup>
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ø maschio/femmina	5 mm

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-------------------	--------------------------------------

**Foglio dati****Spine piatte  
VRSTI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**