

EPG 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45
Nr.Cat.	1500830000
Versione	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ²
GTIN (EAN)	4050118309317
CPZ	1 Pezzo

EPG 45
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	370 mm	Larghezza (pollici)	14,567 inch
Posizione verticale	123 mm	Altezza (pollici)	4,843 inch
Profondità	80 mm	Profondità (pollici)	3,15 inch
Peso	2.500 g	Peso netto	500 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Tempo di carica 0,5 h

Dati utensile di crimpatura

Comando	Elettroidraulico	Sezione del terminale, min.	6 mm ²
Sezione del terminale, max.	150 mm ²	corsa	16 mm

Descrizione contatto

Area di crimpatura , min.	6 mm ²	Area di crimpatura , max.	150 mm ²
---------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

 Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Foglio dati

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

