

**Spine piatte  
KSI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KSI/1,5-2,5
Nr.Cat.	<a href="#">1491390000</a>
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301458
CPZ	100 Pezzo

## Foglio dati

### Spine piatte KSI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 0,89 g

### Giunti

Colore d'identificazione	blu	Diametro esterno codolo (d3)	1,9 mm
Diametro interno codolo (d1)	2,3 mm	Diametro interno collare (d4)	4,5 mm
Isolamento	presente	Lunghezza 1 (l1)	22,8 mm
Lunghezza 2 (l2)	11 mm <sup>2</sup>	Materiale/plastica	PC
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Approvazioni

ROHS Conforme

### Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN](#)

**Foglio dati****Spine piatte  
KSI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**