

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A4 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Abbildung ähnlich

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DOHA KTB A4 S2 R
Nr.Cat.	1252730000
Versione	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
GTIN (EAN)	4050118045383
CPZ	1 Pezzo

Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A4 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	240 mm	Larghezza (pollici)	9,449 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Altezza di fissaggio	133 mm	Peso	820 g
Peso netto	436 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Superficie	specchio lucidato	Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio

Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	133 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Spessore materiale	1 mm	Superficie	specchio lucidato

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP