

Utensili
STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX ULTIMATE XL
Nr.Cat.	1512780000
Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio, Conduttori flessibili e rigidi con isolamento esente da alogeni, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4050118319934
CPZ	1 Pezzo

**Utensili
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7,48 inch
Posizione verticale	99 mm	Altezza (pollici)	3,898 inch
Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0,866 inch
Peso	220 g	Peso netto	220 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Lunghezza di spellatura max.	25 mm	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm ²
Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10	Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24
Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	2,5 mm ²
Tipo di cavo	Conduttori flessibili e rigidi con isolamento esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Foglio dati

**Utensili
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni



Esempio d'uso

