


Serie W
WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Alimentazione di potenza**

La vasta gamma di morsettiere della Serie W di Weidmüller con i morsetti di derivazione dalla linea principale WPD, ottimizzati per garantire sia convenienza che risparmio di spazio, garantisce un collegamento sicuro e conveniente all'alimentazione di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQB WPD X04/3
Nr.Cat.	1561990000
Versione	Serie W, Collegamento trasversale®, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4050118367324
CPZ	20 Pezzo

Serie W
WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	80,2 mm	Larghezza (pollici)	3,157 inch
Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0,551 inch
Profondità	19,6 mm	Profondità (pollici)	0,772 inch
Peso netto	18,6 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	se avvitato	Tipo di fissaggio	innestato
-------------------------	-------------	-------------------	-----------

Dati dimensionamento

Corrente nominale	135 A
-------------------	-------

Dimensioni

Passo in mm (P)	31,5 mm
-----------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Max. 135 A possibili unicamente con alimentazione intermedia
---------------------------	--

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks