



- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato autorizzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta nelle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri professionisti.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## Istruzioni per l'uso

# Connettore USB-A a cavo HDMI con presa USB-A

Cod. 2350336

### Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per il collegamento di un dispositivo portatile (ad es. Tablet o smartphone) a un dispositivo di visualizzazione adatto con collegamento HDMI (ad es. TV, monitor, proiettore ecc.).

Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni o luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, esso potrebbe subire dei danni. Inoltre, un utilizzo improprio può portare ad altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

HDMI è un marchio registrato della HDMI Licensing L.L.C.

### Contenuto della confezione

- Cavo adattatore
- Istruzioni per l'uso

### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web. Per scaricare il manuale d'uso di questo prodotto, usare questo link.



### Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.


### Istruzioni di sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Nel caso in cui non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli, oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Assicurarsi che i cavi non vengano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o restarvi impigliato. Sussiste il pericolo di ferirsi.
- Il prodotto deve essere sempre facilmente accessibile.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.

### Porte



- 1 Connettore USB-A
- 2 Spina HDMI
- 3 Presa USB-A

### Modalità d'impiego

→ Non tutti i sistemi operativi sono compatibili con questo prodotto. Per informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare il capitolo "Dati tecnici".

- Collegare il connettore USB-A (1) a una fonte di alimentazione USB idonea.
- Collegare il dispositivo portatile alla presa USB-A (3) con un adattatore o un cavo adattatore idonei.
- Collegare la spina HDMI (2) al dispositivo di visualizzazione desiderato.
- Installare l'App „EZCast” sul proprio dispositivo portatile. Seguire le istruzioni nell'APP per avviare il trasferimento.

→ L'App "EZCast" può essere scaricata gratuitamente tramite Google Play Store.

### Manutenzione e pulizia



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche in quanto potrebbero danneggiare la superficie o anche alterarne il funzionamento.

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto. Non lasciare che l'acqua penetri all'interno del prodotto.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.

### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

### Dati tecnici

Risoluzione supportata .....	max. 1920 x 1080 Pixel
Velocità di trasmissione .....	max. 480 Mbit/s
Specifiche USB .....	2.0
Sistemi operativi supportati .....	Android™ a partire dalla versione 4.2 iOS a partire dalla versione 8.0
Condizioni d'esercizio .....	da 0 a +40 °C, 0-90 % umidità relativa
Condizioni di immagazzinamento .....	da -10 a +40 °C, 0-90 % umidità relativa
Lunghezza del cavo di collegamento	
Connettore USB-A a HDMI .....	100 cm
Presa USB-A a HDMI .....	200 cm
Peso .....	99 g