



512EW

Codice articolo: 512EW

Tronchese con testa a taglio laterale – testa ovale, ma con testa brunita



Si tratta della forma di testa più utilizzata, ma con testa brunita



Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso



Robusta e con massima capacità di taglio

source images

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Le pinze da taglio Weller Erem™ sono progettate per essere robuste, resistenti e affilate, con la massima precisione disponibile. Costruiti con una qualità svizzera senza compromessi e creati per applicazioni in tutto il mondo, inclusi assemblaggio di componenti elettronici e assistenza sanitaria, le pinze da taglio Weller Erem sono costruite per durare. Senti la differenza con Weller Erem: la scelta comprovata. Ogni volta.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 500 Medium		
		mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
		Inch .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N Semi Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 512N]
	512E Semi Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 512E]
	599T Semi Flush / Carbide	[Bar chart showing cutting capacity for 599T]
	522N Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 522N]
	599E Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 599E]
	532N Super Full Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 532N]
	576TX1 Flush / Carbide	[Bar chart showing cutting capacity for 576TX1]
	503E Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 503E]
	503ETST 30° Flush / Carbide	[Bar chart showing cutting capacity for 503ETST 30°]
	504AE Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 504AE]
	555E 35° Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 555E 35°]
	572E 40° Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 572E 40°]
	582E 45° Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 582E 45°]
	593AE 30° Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 593AE 30°]
	575E 45° Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 575E 45°]
	592E Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 592E]
	792E Super Full Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 792E]
	576TX Flush / Carbide	[Bar chart showing cutting capacity for 576TX]
	570E Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 570E]
	573E Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 573E]
		for vertical tip cutting





Technical Data

Lunghezza mm	115
Lunghezza dei taglienti mm	12
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	19
Capacità di taglio max - Filo duro mm	Ø 0,5
Peso in oz	2.363
Lunghezza dei taglienti pollici	0.472
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.748
ESD sicuro	on
Taglio	Con Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 1,0
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,6
Lunghezza pollici	4.528
Peso in g	67
Applicazioni Erem	Microelettronica