

CA 6011

Tester di continuità



**Un tester di continuità
con avvolgicavo per
il monitoraggio
sistematico della
continuità e dei
conduttori di protezione**

**Perfetto per l'uso
quotidiano**



Uno strumento a portata di mano

Per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, le normative dei vari Paesi prevedono una serie di verifiche sistematiche e periodiche, come il controllo della messa a terra e dell'isolamento, le prove sugli interruttori differenziali, ecc.

Tra queste verifiche, **la prova sistematica della continuità dei conduttori di protezione a terra è l'operazione in assoluto più ripetitiva** e rappresenta oltre l'80% delle operazioni.

Il tester di continuità CA 6011 è appositamente progettato per rispondere alle esigenze degli utilizzatori.



Indicazioni chiare

- Colori e simboli intuitivi

- Selezione multipla, con possibilità di disattivazione

VIBRAZIONE



ALLARME
ACUSTICO



ano... per tutto il giorno



Modalità vibrazione abilitata

Massima praticità

- Corpo del misuratore estraibile
- Tracolla e cintura per una distribuzione ottimale del peso anche in caso di uso intensivo
- Fascetta elastica sul retro dell'involucro per portare lo strumento al polso



Autonomia

- Fino a **30.000 valori** in condizioni di utilizzo reali

Sicurezza e conformità

- Inversione automatica della polarità
- Come tutti i prodotti Chauvin Arnoux, **CA 6011** è progettato per garantire la sicurezza degli utenti, grazie ad apposite spie e segnali acustici.
- EN 61010, 300 V CAT IV
- EN 61557-4

Ampio ventaglio di applicazioni

- Controlli sistematici del collegamento a terra degli elementi conduttori di apparecchiature, componenti e impianti
- Verifica dei conduttori di messa a terra dei parafulmini
- Verifica delle reti e dei collegamenti a terra delle gabbie di Faraday
- Verifica dell'equipotenzialità

Fino a 200 Ω



Lettura rapida e agevole



Verifica della continuità

Tutta l'efficienza di un apparecchio di misura monofunzione:

- Semplicità
- Risparmio di tempo
- Design ergonomico

Caratteristiche tecniche

Display	2000 punti con retroilluminazione bicolore	
Continuità		
Campo di misura	0,00 Ω - 2,00 Ω	2,00 Ω - 20,00 Ω
Risoluzione	10 m Ω	
Corrente di prova	200 mA	20 mA
Tensione a circuito aperto	Con inversione automatica della polarità $\pm(4 \text{ VDC} < U < 6 \text{ VDC})$	
Resistenza		
Campo di misura	1,0 Ω - 200,0 Ω	
Risoluzione	100 m Ω	
Corrente di prova	10 mA	
Tensione a circuito aperto	$\pm(4 \text{ VDC} < U < 6 \text{ VDC})$	
Soglia di continuità	Programmabile 1 Ω o 2 Ω	
Compensazione della resistenza dei cavi	Sì, < 5 Ω	
Indicazione di conformità/non conformità della prova	Spia e/o segnale acustico e/o vibrazione, configurabile	
Conformità normativa	EN 61557-1 & EN 61557-4 EN 61010-1, EN 61010-2-030 300 V CAT IV	
Funzione di standby automatico	10 minutes / disattivabile	
Autonomia	30.000 valori in condizioni d'uso reali 4.500 secondo il protocollo EN 61557-4	
Presenza tensione	Segnale visivo e acustico	
Alimentazione	4 batterie da 1,5 V AA/LR6 standard	
Dimensioni (strumento + avvolgicavo)	225 x 185 x 135 mm	
Peso	Solo CA 6011: 350 g - Avvolgicavo con cavo di 30 m: 1,2 kg	


PER ORDINARE

		Caratteristiche della fornitura
CA 6011 Tester di continuità KIT*	P01299926	1+2+3+4+5+6+7
CA 6011 Tester di continuità SOLO STRUM*	P01191611	1+5

Accessori e ricambi

Avvolgicavo 30 m	P01295492	2+3+6+7
Acc. di ricambio continuità	P01102173	4+7
Cavo verde da 30 m	P01295493	3
Fascetta elastica CA 6011 x 2 (applicata all'involucro per fissaggio al polso)	P01102172	5
Cinghie CA6011 (tracolla e cintura)	P01102171	6
Asta per il rilevamento della continuità	P01102084A	8

* Fornito con scheda di sicurezza, guida di avviamento rapido, istruzioni d'uso e attestazione di verifica.



ITALIA
AMRA SPA
 Via S. Ambrogio, 23/25
 20050 MACHERIO (MI)
 Tel: +39 039 245 75 45
 Fax: +39 039 481 561
 info@amra-chauvin-arnoux.it
 www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
CHAUVIN ARNOUX AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél. : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
 Tel.: +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN ARNOUX