



# HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15 mm




## Distruggidocumenti HSM SECURIO B34

Questo distruggidocumenti di prima classe, dal design elegante, garantisce la sicurezza dei dati nei grandi uffici. Grazie alla potente trasmissione, distrugge in maniera affidabile e silenziosa la quantità di dati prodotta da un massimo di 8 persone.

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	1842111	<b>Larghezza di entrata:</b>	310 mm
<b>EAN</b>	4026631025171	<b>Capacità cestino:</b>	100 l
<b>Tipo di taglio:</b>	taglio in particelle	<b>Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):</b>	1273
<b>Dimensioni di taglio:</b>	1,9 x 15 mm	<b>Rumorosità minima:</b>	ca. 56 dB(A)
<b>Livello di sicurezza (DIN 66399):</b>	E-4   F-2   P-5   T-5	<b>Larghezza x Profondità x Altezza:</b>	541 x 439 x 845 mm
<b>Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:</b>	13 - 15	<b>Peso:</b>	42 kg
<b>Potenza assorbita dal motore:</b>	700 W	<b>Materiale distruttibile:</b>	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito
<b>Tensione / Frequenza:</b>	220-240 V / 50 Hz		

### Informazione prodotto



Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione garantiscono una lunga durata di vita.



Scatola in cartone riutilizzabile raccogli cascame.



Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente.



### Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



### Risparmio energetico

Consumo energetico estremamente ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart.



### Massima sicurezza dell'utente

Das L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.



### Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.




### Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



### Svuotamento comodo

Solido mobile in legno con ruote. Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO IEC 21964).

