



# TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

## Kit di attrezzi per il cambio degli pneumatici

N. d'ordine: 2559121



### 1 Uso previsto

Il prodotto è un kit di attrezzi per il cambio dei pneumatici.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

### 2 Contenuto della confezione

- Chiave dinamometrica (coppia regolabile)
- Barra di estensione da 125 mm
- Chiave a cricchetto (estensibile)
- Vassoio magnetico porta pezzi
- Misuratore di profondità del battistrada
- Borsa per parti di ricambio in nylon
- Presa a percussione da 17 mm
- Valigetta portautensili
- Presa a percussione da 19 mm
- Istruzioni per l'uso
- Barra di estensione da 75 mm

### 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

### 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

#### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

#### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

#### 5.3 Condizioni di esercizio

- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

#### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

### 5.5 Prodotto

- Prima dell'uso controllare sempre che il prodotto non sia danneggiato. Se si notano danni, interrompere l'uso.
- Non utilizzare la chiave con adattatori per altre misure, ma solo con una chiave a busso della stessa misura della chiave.
- Non utilizzare una prolunga della leva (per aumentare la leva durante il lavoro con la chiave), per non danneggiare la chiave.
- Non utilizzare accessori con giunti, in quanto potrebbero influenzare il valore della chiave dinamometrica.
- Non utilizzare mai la chiave al posto di un martello per non causare danni permanenti.
- Non esporre il prodotto a umidità, polvere, sporcizia, olio o sostanze chimiche.
- Non far cadere il prodotto per non causare danni permanenti.
- Se si ha motivo di ritenere che la chiave dinamometrica sia imprecisa o si sia discostata dal campo di taratura (ad esempio, dopo essere caduta), interrompere l'uso.

### 6 Pulizia e manutenzione

#### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Conservare il prodotto nell'apposita scatola in dotazione.

### 7 Dati tecnici

#### 7.1 Chiave a cricchetto (estensibile)

Lunghezza.....	460 - 600 mm
Guida.....	12,5 mm (1/2")
Materiale.....	CR-V
Dimensioni (Ø x H).....	40 x 460 mm (chiusa)
Peso.....	1 kg

#### 7.2 Chiave dinamometrica (coppia regolabile)

Coppia.....	40 - 210 Nm
Precisione.....	±4 %
Lunghezza.....	560 mm
Guida.....	12,5 mm (1/2")
Dimensioni (Ø x H).....	48 x 560 mm
Peso.....	1,35 kg

#### 7.3 Materiale

Presse a percussione da 17 mm.....	CR-MO
Presse a percussione da 19 mm.....	CR-MO
Barra di estensione da 75 mm.....	CR-V
Barra di estensione da 125 mm.....	CR-V

#### 7.4 Dati standard

Peso totale.....	5 kg
Dimensioni (L x P x A).....	Scatola: 62,5 x 23 x 10 cm

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2559121\_V1\_0722\_dh\_mh\_it 9007199855333643 I2/O1 en